



SPB1 10 ED-65 M5-IG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	10,00
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	M5-IG

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB1 10 ED-65 M5-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,40 mm
Diametro nominale dn	3,10 mm
d2	5,6 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	9,8 mm
Diametro Dmax(S)	11,3 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03568

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	5,0 mm
Forza di strappo	4,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,50 N
Peso	0,5 g
Forza laterale	2,0 N
Volume	0,454 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03568

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03568**

Typ	codice articolo
Schmalz Pad Insert PA	SPI 8 PA SPB1-10 10.01.06.03710

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03568**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-IG 10.01.06.03440

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03568**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SPB1 10 ED-65 SC030 10.01.06.02782

