



SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G1/8"-AG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Dati di costruzione SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	44,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
d2	15,3 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	7,0 mm
Diametro Ds	39,7 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03646

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	20,40 N
Peso	25,7 g
Volume	12,887 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	13,60 N
Forza di presa a -200 mbar	6,80 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03646

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03646**

Typ	codice articolo
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03646**

Typ	codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG
	10.01.06.03142

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03646**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tonda)	SPB2f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.03559

