

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03648



SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G1/4"-M

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	44,50 mm
Номинальный диаметр dn	8,00 mm
d2	15,3 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	7,0 mm
Диаметр Ds	39,7 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03648

Сильфонные присоски (круглые)
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03648



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	20,40 N
Вес	23,2 g
Объем	12,887 cm ³
размер	40,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	13,60 N
Всасывающая сила при -200 мбар	6,80 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03648



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03648

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03648

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03648

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2f 40 SI-55 SC080 10.01.06.03559



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03648