


Сильфонные присоски (круглые)  
**SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03649



### Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G1/4"-F

SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



### Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	54,50 mm
Номинальный диаметр dn	11,00 mm
d2	15,3 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	7,0 mm
Диаметр Ds	39,7 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm

Конструктивные данные SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03649](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03649)

# Сильфонные присоски (круглые) SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03649



## Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	20,40 N
Вес	28,3 g
Объем	12,887 cm <sup>3</sup>
размер	40,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	13,60 N
Всасывающая сила при -200 мбар	6,80 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03649](http://www.schmalz.com/10.01.06.03649)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03649

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002



## Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03649

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03649

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) SPB2f 40 SI-55 SC080	10.01.06.03559



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03649](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03649)