



SPB2f 50 SI-55 G3/8-IG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Filettatura G1	G3/8"-IG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Dati di costruzione SPB2f 50 SI-55 G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	67,10 mm
Diametro nominale dn	15,00 mm
d2	21,0 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	49,7 mm
Diametro Dmax(S)	52,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03657

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	41,00 N
Peso	46,50 g
Volume	26,452 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	27,30 N
Forza di presa a -200 mbar	13,70 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03657

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03657**

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03657**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.03657**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	SPB2f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03560

