


Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 30 SI-55 SC080




Art.-Nr.: 10.01.06.03643



SPB2f 30 SI-55 SC080

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction SPB2f 30 SI-55 SC080

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	32,30 mm
Diamètre extérieur D1	24,4 mm
Diamètre de la tête Dk	22,0 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	7,2 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Hauteur H3	14,40 mm
Diamètre Dmax(S)	32,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03643

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.03643



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	12,80 N
Poids propre	5,50 g
Volume	7,183 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	8,50 N
Force d'aspiration à -200 mbar	4,30 N
Famille de produits	SPB2f

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03643



Données de commande accessoires 10.01.06.03643

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Tamis (rond)	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03643