



SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG


真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 40.00        |
| 折りたたみ式本数     | 2.5          |
| スレッドG1       | G1/8"-F      |



デザインデータ SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 54.50 mm |
| 呼び径 dn      | 8.60 mm  |
| d2          | 15.3 mm  |
| スレッドG1      | G1/8"-F  |
| グリッパの長さ LG1 | 12.0 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 22.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 7.0 mm   |
| 径 Ds        | 39.7 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 42.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03647



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 9.0 mm                 |
| 吸着力 (-600mbar) | 20.40 N                |
| 質量             | 32.5 g                 |
| ボリューム          | 12.887 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 40.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 2.5                    |
| 400 mbarでの吸着力  | 13.60 N                |
| 200 mbarでの吸着力  | 6.80 N                 |
| 製品ファミリー        | SPB2f                  |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03647](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03647)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.03647

| Typ     | 製品コード                             |
|---------|-----------------------------------|
| ホースクランプ | SSB 16-27 ST-VZ<br>10.07.10.00002 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.03647

| Typ       | 製品コード                            |
|-----------|----------------------------------|
| シュマルツコネクタ | SC 080 G1/8-IG<br>10.01.06.03270 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.06.03647

| Typ         | 製品コード                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| ベローズ真空吸着パッド | SPB2f 40 SI-55 SC080<br>10.01.06.03559 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03647](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03647)