



SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/2"-HE

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	67,10 mm
Diámetro nominal dn	15,00 mm
d2	21,0 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	16,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	49,7 mm
Diámetro Dmax(S)	52,0 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03659



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	41,00 N
Peso	43,90 g
Volumen	26,452 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	27,30 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	13,70 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03659



Datos de pedido accesorios 10.01.06.03659

Typ	Número de artículo
Tamiz redondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03659

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.03659

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2f 50 SI-55 SC090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03659