

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03656



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G3/8"-M

SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	53,10 mm
Номинальный диаметр dn	10,30 mm
d2	21,0 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	49,7 mm
Диаметр Dmax(S)	52,0 mm

Конструктивные данные SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03656

1

Сильфонные присоски (круглые) SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03656



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,00 N
Вес	38,0 g
Объем	26,452 cm ³
размер	50,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	27,30 N
Всасывающая сила при -200 мбар	13,70 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03656



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03656

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Шланговый зажим	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03656

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03656

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03656