

Art.-Nr.: 10.01.06.03714



FSG 3 NBR-CO-55 M3-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	3.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	M3-M
Vakum bağlantısı	M3-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 3 NBR-CO-55 M3-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	8.70 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
d2	1.8 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	5.0 mm
Yay stroku Z	1.1 mm
Çap Ds	3.0 mm
Çap Dmax(S)	4.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.03714

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4.0 mm
Çekme kuvveti	0.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.15 N
Ağırlık	0.3 g
Cilt	0.022 cm ³
Boyut	3.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M3-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03714

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03714**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N055 M3-AG DN100
	10.01.01.00313

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03714**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 3 NBR-CO-55 N055
	10.01.06.03706

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03714