


Сильфонные присоски (круглые)
SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03703



SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G3/8"-F

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	49,80 mm
Номинальный диаметр dn	11,00 mm
d2	7,2 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	32,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03703

Сифонные присоски (круглые)

SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03703



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,80 N
Вес	23,0 g
Объем	7,183 cm ³
размер	30,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	8,50 N
Всасывающая сила при -200 мбар	4,30 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03703



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03703

Тип	Количество предметов
Шланговый зажим	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03703

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 080 G3/8-IG
	10.01.06.02594



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.03703

Тип	Количество предметов
Сифонная присоска (круглая)	SPB2f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03643



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03703