

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 3 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03713



FSG 3 SI-55 M3-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	3,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M3-M
Vakum bağlantısı	M3-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 3 SI-55 M3-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	8,70 mm
Nominal çap dn	1,00 mm
d2	1,8 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3,0 mm
Anahtar boyutu SW1	5,0 mm
Yay stroku Z	1,1 mm
Çap Ds	3,0 mm
Çap Dmax(S)	4,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03713

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 3 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03713



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Çekme kuvveti	0,40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Ağırlık	0,30 g
Cilt	0,022 cm ³
Boyut	3,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M3-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03713



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03713

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N055 M3-AG DN100
	10.01.01.00313



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03713

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 3 SI-55 N055
	10.01.06.03705



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03713