

Art.-Nr.: 10.01.06.03735

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДxШ)	35 x 15
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/8"-F

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Присоска SPOB1f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1f – эластомерная деталь, поставляемая в диапазоне различных диаметров
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с рядом различных резьб

Доступные запасные части: присоска SPOB1f, соединитель Schmalz

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Длина L1	35,00 mm
Ширина B1	15,00 mm
Высота H	27,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Ширина присоски Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm

Конструктивные данные SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG



Сильфонные присоски (овальные)  
**SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03735



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	12,60 N
Вес	8,3 g
Размеры (ДхШ)	35 x 15
Объем	2,139 cm <sup>3</sup>
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	8,40 N
Всасывающая сила при -200 мбар	4,20 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	10,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03735](http://www.schmalz.com/10.01.06.03735)



Данные для заказа Запасные части **10.01.06.03735**

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040-AR G1/8-IG MOD	10.01.06.02496



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.03735**

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (овальная) SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR	10.01.06.03625



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03735](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03735)