

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	60 x 25
Körük Sayısı	1.5
Diş G1	G1/4"-M

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPOB1f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPOB1f tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - bir dizi farklı diş ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPOB1f, Schmalz-Connector

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	60.00 mm
Genişlik B1	25.00 mm
Yükseklik H	30.20 mm
Nominal çap dn	6.10 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Vantuz genişliği Bs	24.50 mm
Ls	59.50 mm

Tasarım verileri SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03738

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	8.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	36.60 N
Ağırlık	19.7 g
Boyutlar (LxW)	60 x 25
Cilt	11.535 cm ³
Körük Sayısı	1.5
400 mbar'da emme kuvveti	24.40 N
200 mbar'da emme kuvveti	12.20 N
Ürün ailesi	SPOB1f
Dak iş parçası genişliği	20.0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03738

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03738**

Typ	Ürün numarası
Akış direnci SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Akış direnci SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Akış direnci SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Akış direnci SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Akış direnci SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Akış direnci SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03738**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.03741



Körüklü vantuz (oval)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03738



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03738

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (oval)	SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR
	10.01.06.03626



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03738