

Art.-Nr.: 10.01.06.03740



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	80 x 35
Количество складок	1,5
Резьба G1	G1/4"-M

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Присоска SPOB1f (эластомерная часть + соединительный элемент) со встроенным стабилизатором пакетов поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPOB1f – эластомерная деталь, поставляемая в диапазоне различных диаметров
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с рядом различных резьб

Доступные запасные части: присоска SPOB1f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	80,00 mm
Ширина B1	35,00 mm
Высота H	34,20 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	11,0 mm
Ширина присоски Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm

Конструктивные данные SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03740



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	8,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	74,70 N
Вес	25,6 g
Размеры (ДхШ)	80 x 35
Объем	26,122 cm ³
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	49,80 N
Всасывающая сила при -200 мбар	24,90 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	30,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03740



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03740

Тип	Количество предметов
Дросселирование SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Дросселирование SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Дросселирование SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Дросселирование SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Дросселирование SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Дросселирование SC-SW 240 6	10.05.04.00101



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.03740

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.03741



Сифонные присоски (овальные)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03740



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.03740**

Тип		Количество предметов
Сифонная присоска (овальная)	SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR	10.01.06.03627



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03740