Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 14 SI-MD-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.04114



FGA 14 SI-MD-55 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FGA 14 SI-MD-55 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	15,50 mm
Diamètre extérieur D1	13,7 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	12,5 mm
Hauteur H3	8,50 mm
Diamètre Dmax(S)	14,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 14 SI-MD-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.04114

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1,20 N
Poids propre	1,1 g
Taille	14,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.04114**

Données de commande des accessoires 10.01.06.04114

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr