

Art.-Nr.: 10.01.06.04196



FSGA 14 SI-MD-55 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	14.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 14 SI-MD-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	20.50 mm
Nominal çap dn	2.50 mm
d2	5.0 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Çap Ds	12.5 mm
Çap Dmax(S)	14.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.04196

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12.5 mm
Çekme kuvveti	5.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.20 N
Ağırlık	2.1 g
Cilt	0.420 cm ³
Boyut	14.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04196

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.04196**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 14 PEEK
	10.01.06.03282

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04196**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.04196**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz SI-MD (yuvarlak)	FGA 14 SI-MD-55 N016
	10.01.06.04114

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04196