

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)

FSG 14 SI-HD-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04164



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	14,00
Количество складок	2,5
Соединение	G1/8"-M
Вакуумное соединение	G1/8"-M
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

FSG 14 SI-HD-65 G1/8-AG

Присоска FSG (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Поставка состоит из:

- Присоска типа FG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	28,80 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	5,4 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	14,5 mm
Диаметр Dmax(S)	15,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSG 14 SI-HD-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04164

Сильфонные присоски SI-HD (круглые)
FSG 14 SI-HD-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04164



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15,0 mm
Сила отрыва	5,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,37 N
Вес	5,3 g
Объем	0,804 cm ³
размер	14,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04164



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04164

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.04164

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска SI-HD (круглая)	FG 14 SI-HD-65 N016 10.01.06.04055



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04164