


Art.-Nr.: 10.01.06.04327




FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSGA 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/8"-F
Вакуумное соединение	G1/8"-F
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	27,20 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	11,0 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	18,1 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04327



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	10,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,70 N
Вес	5,8 g
Объем	1,150 cm ³
размер	20,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/8-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04327

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04327**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 20 NBR-ESD-55 N062	10.01.06.04258
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350	10.01.06.05669

