

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SFB1 10 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.04391



SFB1 10 SI-55 M5-AG

Vantuz SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: vantuz SFB1, bağlantı nipeli SC

#### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Boyut                      | 10,00        |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu   |

#### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 17,30 mm |
| Nominal çap dn     | 1,80 mm  |
| d2                 | 4,2 mm   |
| Diş uzunluğu LG1   | 4,7 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 8,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 2,5 mm   |
| Çap Ds             | 10,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 11,0 mm  |
| Diş G1             | M5-AG    |



Tasarım verileri SFB1 10 SI-55 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04391](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04391)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SFB1 10 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.04391



**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Çekme kuvveti              | 2,70 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)    | 0,50 N                |
| Ağırlık                    | 1,60 g                |
| Cilt                       | 0,300 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                      | 10,00                 |
| Körük Sayısı               | 1,5                   |
| Ürün ailesi                | SFB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04391](http://www.schmalz.com/10.01.06.04391)



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04391**

| Typ                       | Ürün numarası       |
|---------------------------|---------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SFB1 10 SI-55 SC030 |
| Schmalz-Konnektör         | SC 030 M5-AG        |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04391](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04391)