


Art.-Nr.: 10.01.06.04488



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	33,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-F
Вакуумное соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	42,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	17,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	38,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04488



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	39,60 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	13,60 N
Вес	16,0 g
Объем	4,750 cm ³
размер	33,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04488

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04488**

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 33 NBR-ESD-55 N018	10.01.06.04456

