

Art.-Nr.: 10.01.06.04337

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	9,00
Körük Sayısı	2,5
Bađlantı	G1/8"-M
Vakum bađlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bađlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bađlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bađlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	21,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	4,1 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluđu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	9,0 mm
Çap Dmax(S)	9,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Art.-Nr.: 10.01.06.04337

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10,0 mm
Çekme kuvveti	2,30 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,79 N
Ağırlık	4,50 g
Cilt	0,150 cm ³
Boyut	9,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04337

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.04337**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 9 NBR-ESD-55 N062	10.01.06.04259
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670

