

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# SFB1 25 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04412




## Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Boyut                      | 25.00        |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu   |

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC



## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 33.20 mm |
| Nominal çap dn     | 4.10 mm  |
| d2                 | 8.2 mm   |
| Diş uzunluğu LG1   | 8.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 6.5 mm   |
| Çap Ds             | 25.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 26.5 mm  |
| Diş G1             | G1/8-IG  |

Tasarım verileri SFB1 25 SI-55 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**SFB1 25 SI-55 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.04412



**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Çekme kuvveti              | 18.50 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)    | 3.20 N                |
| Ağırlık                    | 7.3 g                 |
| Cilt                       | 1.900 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                      | 25.00                 |
| Körük Sayısı               | 1.5                   |
| Ürün ailesi                | SFB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04412](http://www.schmalz.com/10.01.06.04412)



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04412**

| Typ                       | Ürün numarası                      |
|---------------------------|------------------------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SFB1 25 SI-55 SC040 10.01.06.04370 |
| Schmalz-Konnektör         | SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482      |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412)