




PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

Körüklü vantuz PSPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- PSPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - farklı dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30.0 Shore A |
| Boyut                      | 33.00        |
| Körük Sayısı               | 3.5          |
| Malzeme sertliği           | 55.0 Shore A |
| Vakum bağlantısı           | G1/4"-F      |

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 57.50 mm |
| Nominal çap dn     | 11.00 mm |
| d2                 | 14.0 mm  |
| Diş G1             | G1/4-IG  |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 14.5 mm  |
| Çap Ds             | 33.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 33.5 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.05590

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value                 |
|-------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi        | Silikon SI            |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 24.00 N               |
| Cilt                    | 7.500 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                   | 33.00                 |
| Körük Sayısı            | 3.5                   |
| Ürün ailesi             | PSPF                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.05590](http://www.schmalz.com/10.01.06.05590)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05590**

| Typ                       | Ürün numarası                         |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | PSPF 33 SI-30/55 SC080 10.01.06.05502 |
| Schmalz-Konnektör         | SC 080 G1/4-IG 10.01.06.03271         |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05590](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05590)