

Art.-Nr.: 10.01.06.04530



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/4"-M

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film



Données de construction SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	29,00 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
d2	20,0 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	13,0 mm
Diamètre Ds	31,4 mm
Diamètre Dmax(S)	36,7 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04530

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	30,60 N
Force d'aspiration (-600mbar)	20,70 N
Force latérale	15,5 N
Volume	7,993 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04530

**Données de commande des accessoires 10.01.06.04530**

Typ	num
Tamis (rond)	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16 10.07.01.00309

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04530**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB1 30 ED-65 SC040 10.01.06.02454
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG 10.01.06.03414

