

Art.-Nr.: 10.01.10.07013

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımı	Montaj bölümü
Yay stroku Z	50.0 mm
Boyut	40x40

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Rijit süspansiyon FST-STARR (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir rijit süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Rijit süspansiyon FST-STARR (adım 1) - tutucu plaka + yaylı piston, farklı strok ve yaylı piston sayısı ile mevcuttur
- Bağlantı plakası FLAN-PL (adım 2) - farklı alan tutucular için mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	41.00 mm
Genişlik B	152.00 mm
Yükseklik H1	161.00 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	199.80 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş uzunluğu LG1	13.0 mm
Diş G2	G1/2"-M
Diş uzunluğu LG2	10.5 mm
Yay stroku Z	50.0 mm

Tasarım verileri FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.07013

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay oranı	1.810 N/mm
Ağırlık	2400.0 g
Ürün ailesi	FST-STARR
Boyut	40x40

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.10.07013**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.10.07013**

Typ	Ürün numarası
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Flanş plakası	FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Flanş plakası	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX
Flanş plakası	FLAN-PL 260x90x10 FLGR
Flanş plakası	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07013