

Art.-Nr.: 10.01.10.05810



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


**Données techniques**

| Attribut                        | Valeur                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Construction de l'utilisation   | Profilé de montage                  |
| Allongement du ressort Z        | 25,0 mm                             |
| Taille                          | 90x90                               |

La suspension rigide FST-STARR (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d'obtenir une suspension rigide complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :

- Suspension rigide FST-STARR (étape 1) - tôle de maintien + tige à ressorts, disponible avec une course différente et un certain nombre de tiges
- Plaque de fixation FLAN-PL (étape 2) - disponible pour différents préhenseurs de surface

Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), bride robot (FLAN-PL)



Données de construction FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur    |
|--------------------------|-----------|
| Longueur L               | 41,00 mm  |
| Largeur B                | 75,00 mm  |
| Hauteur H1               | 129,00 mm |
| Hauteur H2               | 20,00 mm  |
| Hauteur H                | 167,60 mm |
| Filetage G1              | G3/8"-F   |
| Longueur du filetage LG1 | 13,0 mm   |
| Filetage G2              | G1/2"-M   |
| Longueur du filetage LG2 | 10,5 mm   |
| Allongement du ressort Z | 25,0 mm   |



Suspension, rigide

## FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05810



### Données techniques

| Attribut            | Valeur     |
|---------------------|------------|
| Indice de rigidité  | 3,828 N/mm |
| Poids propre        | 1.200,0 g  |
| Famille de produits | FST-STARR  |
| Taille              | 90x90      |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.10.05810](http://www.schmalz.com/10.01.10.05810)



### Données de commande des accessoires 10.01.10.05810

| Typ       |                           | num            |
|-----------|---------------------------|----------------|
| Embase    | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG       | 10.01.03.00175 |
| Flexolink | FLK G1/2-IG G1/2-AG V     | 10.01.03.00207 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05810](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05810)