



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Rijit süspansiyon FST-STARR (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir rijit süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Rijit süspansiyon FST-STARR (adım 1) - tutucu plaka + yaylı piston, farklı strok ve yaylı piston sayısı ile mevcuttur
- Bağlantı plakası FLAN-PL (adım 2) - farklı alan tutucular için mevcuttur


Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value                           |
|-------------------------|---------------------------------|
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı        | Montaj bölümü                   |
| Yay stroku Z            | 25.0 mm                         |
| Boyut                   | 40x40                           |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L        | 41.00 mm  |
| Genişlik B       | 75.00 mm  |
| Yükseklik H1     | 129.00 mm |
| Yükseklik H2     | 20.00 mm  |
| Yükseklik H      | 167.60 mm |
| Diş G1           | G3/8"-F   |
| Diş uzunluğu LG1 | 13.0 mm   |
| Diş G2           | G1/2"-M   |
| Diş uzunluğu LG2 | 10.5 mm   |
| Yay stroku Z     | 25.0 mm   |



Tasarım verileri FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.07009



## Teknik veriler

| Attribute   | Value      |
|-------------|------------|
| Yay oranı   | 3.828 N/mm |
| Ağırlık     | 1200.0 g   |
| Ürün ailesi | FST-STARR  |
| Boyut       | 40x40      |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.10.07009](http://www.schmalz.com/10.01.10.07009)



## Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.10.07009

| Typ           | Ürün numarası             |
|---------------|---------------------------|
| Flanş plakası | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR |
| Flexolink     | FLK G1/2-IG G1/2-AG       |
| Flexolink     | FLK G1/2-IG G1/2-AG V     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07009)