

Art.-Nr.: 10.01.10.07011



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


**Datos técnicos**

| Atributo                       | Valor                       |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Elementos de fijación de forma | Heavy duty 1 biela elástica |
| Diseño de aplicación           | Perfil de montaje           |
| Recorrido de resorte Z         | 75,0 mm                     |
| Tamaño                         | 40x40                       |

El soporte rígido FST-STARR (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión rígida (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posicionamientos en el pedido:

- Suspensión rígida FST-STARR (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
- Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)



Datos de diseño FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Longitud L             | 41,00 mm  |
| Anchura B              | 75,00 mm  |
| Altura H1              | 200,00 mm |
| Altura H2              | 20,00 mm  |
| Altura H               | 238,60 mm |
| Rosca G1               | G3/8"-HE  |
| Longitud de rosca LG1  | 13,0 mm   |
| Rosca G2               | G1/2"-MA  |
| Longitud de rosca LG2  | 10,5 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 75,0 mm   |



Suspensión, rígida

## FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.07011



### Datos técnicos

| Atributo              | Valor      |
|-----------------------|------------|
| Constante del resorte | 1,072 N/mm |
| Peso                  | 1.300,00 g |
| Familia de productos  | FST-STARR  |
| Tamaño                | 40x40      |



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.10.07011](http://www.schmalz.com/10.01.10.07011)



### Datos de pedido accesorios 10.01.10.07011

| Typ             |                           | Número de artículo |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Placa de bridas | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR | 10.01.10.05701     |
| Flexolink       | FLK G1/2-IG G1/2-AG       | 10.01.03.00175     |
| Flexolink       | FLK G1/2-IG G1/2-AG V     | 10.01.03.00207     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07011](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07011)