

Art.-Nr.: 10.01.12.00210

**Datos técnicos**

| Atributo | Valor |
|------------------|-----------|
| Dimensión (LxAn) | 140 x 115 |
| Altura H | 50,00 mm |


VCBL-K1 140x115x50

La ventosa de bloque VCBL-K1 se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en varias dimensiones y superficies de ventosa
- Cuerpo base de plástico
- Placa de ventosa inferior tipo VCSP-U - pieza de elastómero

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), juego de piezas de desgaste, placa de ventosa (inferior), marco obturador, placa de fricción, inserto de acero, reglata guía de ventosa de bloque

Accesorios disponibles: placa de ventosa (superior) de caucho expandido

**Datos de diseño**

| Atributo | Valor |
|------------|-----------|
| Longitud L | 140,00 mm |
| Anchura B | 115,00 mm |
| Altura H | 50,00 mm |

Datos de diseño VCBL-K1 140x115x50



Art.-Nr.: 10.01.12.00210

**Datos técnicos**

| Atributo | Valor |
|-------------------------------------|------------|
| Peso | 0,600 kg |
| Dimensión placa de ventosa inferior | 140x115 mm |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.00210

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.00210**

| Typ | Artikelnummer |
|-----------------------------|---|
| Placa de ventosa (superior) | VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE 10.01.12.03507 |

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.00210**

| Typ | Artikelnummer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Juego de piezas de repuesto | ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618 |

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.00210**

| Typ | Artikelnummer |
|-----------------------------|---|
| Placa de ventosa (superior) | VCSP-O 140x115x16.5 TPE 10.01.12.00488 |
| Placa de ventosa (inferior) | VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.00228 |
| Juego de piezas de repuesto | ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618 |
| Juego de piezas de repuesto | ERS VCFL DRUC-FED 10.01.12.01256 |

