Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x50 Q

Art.-Nr.: 10.01.12.00646

VCBL-K2 130x30x50 Q

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	130 x 30
Altezza H	50,00 mm
Disposizione	trasversale
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2 130x30x50 Q

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L2	18,00 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H2	17,00 mm
Altezza H	50,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x50 Q

Art.-Nr.: 10.01.12.00646

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,600 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.12.00646**

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.00646

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
Superficie di attrito	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE	10.01.12.00805
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.00646

Typ		Artikelnummer
Set di parti soggette ad usura	VST VCSP	10.01.12.00702
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it