



VCBL-K2 130x30x100 L

## Données techniques


| Attribut                            | Valeur       |
|-------------------------------------|--------------|
| Dimension (Lxl)                     | 130 x 30     |
| Hauteur H                           | 100,00 mm    |
| Arrangement                         | longitudinal |
| Dimension ventouse plate inférieure | 140x115 mm   |

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surface de ventouse
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



## Données de construction

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Longueur L1 | 149,00 mm |
| Longueur L2 | 16,00 mm  |
| Longueur L  | 130,00 mm |
| Largeur B   | 30,00 mm  |
| Hauteur H2  | 63,00 mm  |
| Hauteur H   | 100,00 mm |

Données de construction VCBL-K2 130x30x100 L

Art.-Nr.: 10.01.12.00855

**Données techniques**

| Attribut                            | Valeur     |
|-------------------------------------|------------|
| Poids propre                        | 0,630 kg   |
| Dimension ventouse plate inférieure | 140x115 mm |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.00855](http://www.schmalz.com/10.01.12.00855)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.00855**

| Typ                       |                          | Artikelnummer  |
|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Cadre d'étanchéité        | VCDR 130x30x9            | 10.01.12.00804 |
| Plaque de friction        | REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE | 10.01.12.00805 |
| Jeu de pièces de rechange | ERS VCBL-Einleger        | 10.01.12.00618 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.12.00855**

| Typ                   |                                 | Artikelnummer  |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Semelle (inférieure)  | VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE | 10.01.12.00798 |
| Jeu de pièces d'usure | VST VCSP                        | 10.01.12.00723 |

