Blocco di aspirazione

VCBL-K1 125x75x85 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01557

VCBL-K1 125x75x85 D-360

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	125 x 75
Altezza H	85,00 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, inserto in acciaio, barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K1 125x75x85 D-360

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	85,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 125x75x85 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01557

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,984 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.12.01557**

Ordinare gli accessori dati 10.01.12.01557

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE	10.01.12.03511

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.01557

Typ		Artikelnummer
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.01557

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it