

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Uzunluk L	145.00 mm
Geniřlik B	130.00 mm
Yükseklik H	26.00 mm
için	Düz masa sistemleri
Çalışma yüksekliği H (AH)	100.00 mm

AP-G-145x130x26

AP-G adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Sürtünme plakası alt

Mevcut aksesuarlar: vakum bloğu, itmeli bağlantı rakoru, bilezikli vidalı tapa, itmeli nipel, basınçlı hava kaplini

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	145.00 mm
Geniřlik B	130.00 mm
Yükseklik H	26.00 mm

Tasarım verileri AP-G-145x130x26

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.03876

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03876

Art.-Nr.: 10.01.12.03876

Veri aksesuarları sipariş edin **10.01.12.03876**

Typ		Artikelnummer
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Bilezikli sızdırmazlık vidası	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
Geçmeli nipel	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
Pnömatik kaplin	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

