

Art.-Nr.: 10.01.12.03168



Dati tecnici


Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	130 x 30
Altezza H	29,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi

VCBL-B 130x30x29 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-B viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Anello adattatore in plastica

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore) VCSP-O, set di parti soggette ad usura, tastatore TV, anello adattatore
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) in gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	130,00 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B1	117,00 mm
Larghezza B	34,00 mm
Altezza H2	19,00 mm
Altezza H	29,00 mm

Dati di costruzione VCBL-B 130x30x29 TV

Blocco di aspirazione VCBL-B 130x30x29 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.03168



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,282 kg

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.03168



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.03168

Typ	Artikelnummer	
Disco	SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B	10.01.12.03188



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.03168

Typ	Artikelnummer	
Anello adattatore	ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B	10.01.12.03345
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.03168

Typ	Artikelnummer	
Superficie di attrito	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV	10.01.12.01438
Bordi di tenuta	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
Kit pezzi di ricambio	ERS VCSP	10.01.12.01543
Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.03168