

Art.-Nr.: 10.01.12.03170




VCBL-B 125x75x48 TV

真空クランプブロック VCBL-Bは以下の製品で構成されます。

- 上部ゴムプレート VCSP-O: 吸着プレート、各種寸法、吸着面に利用可能
- プラスチック製メインボディ
- プラスチック製アダプターリング

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部) VCSP-O、装着部分キット、タッチバルブ、アダプタリング  
 アクセサリ: MOS製交換用ゴムプレート (上部)



デザインデータ VCBL-B 125x75x48 TV

## 技術資料

| 属性                | 価値       |
|-------------------|----------|
| サイズ (LxW)         | 125 x 75 |
| 高さ H              | 48.00 mm |
| 製品仕様追加 真空クランプブロック | センシングバルブ |

## デザインデータ

| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| グripperの長さ L1 | 146.00 mm |
| グripperの長さ L  | 125.00 mm |
| 幅B            | 75.00 mm  |
| 高さ H2         | 38.00 mm  |
| 高さ H          | 48.00 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.12.03170



## 技術資料

| 属性 | 値        |
|----|----------|
| 質量 | 0.458 kg |

Biesse (ビエッセ) は、Biesseグループの登録商標です。ここに掲載されている製品は、Biesse社のCNCフライス盤に適合するように J. Schmalz GmbHが開発した製品です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.03170](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.03170)



## データアクセサリを注文する 10.01.12.03170

| Typ            | Artikelnummer                                |
|----------------|----------------------------------------------|
| ワッシャー          | SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B<br>10.01.12.03188   |
| サクシオンプレート (上部) | VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE<br>10.01.12.03511 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.12.03170

| Typ     | Artikelnummer                                |
|---------|----------------------------------------------|
| アダプタリング | ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B<br>10.01.12.03345 |
| タッチバルブ  | TV D9 4.3<br>10.01.12.02514                  |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.12.03170

| Typ            | Artikelnummer                            |
|----------------|------------------------------------------|
| サクシオンプレート (上部) | VCSP-O 125x75x16.5 TPE<br>10.01.12.00011 |

