

Art.-Nr.: 10.01.12.04458



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	75,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi
Dimensione (lxl)	120x50
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori

VCBL-S6 120x50x75 S-360-15 TV


I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.

I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	148,50 mm
Lunghezza L2	104,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B1	144,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H1	112,50 mm
Altezza H2	42,00 mm
Altezza H	75,00 mm
Raggio	48,0 mm

Dati di costruzione VCBL-S6 120x50x75 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04458



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.04458](http://www.schmalz.com/10.01.12.04458)



## Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04458

Typ		Artikelnummer
Camma di contatto	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04458

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814

