



## Données techniques

| Attribut                            | Valeur       |
|-------------------------------------|--------------|
| Hauteur H                           | 100,00 mm    |
| Arrangement                         | longitudinal |
| Modèle                              | PRO          |
| Dimension (Lxl)                     | 120x50       |
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm   |


VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2-PRO est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



## Données de construction

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Longueur L1 | 160,00 mm |
| Longueur L2 | 89,00 mm  |
| Longueur L  | 120,00 mm |
| Largeur B   | 75,00 mm  |
| Hauteur H2  | 78,00 mm  |
| Hauteur H   | 100,00 mm |

Données de construction VCBL-K2-PRO 120x50x100 L



Art.-Nr.: 10.01.12.04091

**Données techniques**

| Attribut                            | Valeur     |
|-------------------------------------|------------|
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.04091](http://www.schmalz.com/10.01.12.04091)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.12.04091**

| Typ                              |                                 | Nombre d'article |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Semelle (supérieure)             | VCSP-O 120x50x15.5 TPE          | 10.01.12.00012   |
| Semelle (inférieure)             | VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE | 10.01.12.04402   |
| Bande de guidage bloc de bridage | VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2       | 10.01.12.04059   |
| Jeu de pièces d'usure            | VST VCBL-K2                     | 10.01.12.02149   |
| Palpeur mécanique                | TV D9 4.3                       | 10.01.12.02514   |

