

Art.-Nr.: 10.01.12.04098

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	100,00 mm
Düzenleme	Uzunlamasına
Ek fonksiyon vakum bloğu	Algılama valfi
İnşaat	PRO
Boyutlar (LxW)	125x75
Boyut vakum plakası alt	160x115 mm


VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV

VCBL-K2-PRO vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- VCSP-O tipi üst vakum plakası - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum alanlarında mevcuttur
- Plastikten yapılmış taban gövdesi
- Alt vakum plakası tipi VCSP-U - Elastomer parça

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst), aşınma parçaları seti, vakum contası (alt), sızdırmazlık çerçevesi, sürtünme plakası, çelik uçlu yedek parça seti, dokunmatik valf

Mevcut aksesuarlar: Vakum plakası köpük kauçuk



Tasarım verileri VCBL-K2-PRO 125x75x100 L TV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	160,00 mm
Uzunluk L2	84,00 mm
Uzunluk L	125,00 mm
Genişlik B	75,00 mm
Yükseklik H2	78,00 mm
Yükseklik H	100,00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Algılama valfi



Art.-Nr.: 10.01.12.04098

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Boyut vakum plakası alt	160x115 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04098**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.12.04098**

Typ	Ürün numarası
Vakum plakası (üst)	VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE
	10.01.12.03511

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.12.04098**

Typ	Ürün numarası
Vakum plakası (üst)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE
Suction plate (bottom)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K2 TPE
Vakum bloğu kılavuz şeridi	VCFL 152x126x26.5 VCBL-K2
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST VCBL-K2
Temas Valfi	TV D9 4.3
	10.01.12.00011
	10.01.12.04402
	10.01.12.04059
	10.01.12.02149
	10.01.12.02514

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04098