

Art.-Nr.: 10.01.12.04453

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	110.00 mm
Düzenleme	insertable 360°/15°
Ek fonksiyon vakum bloğu	Algılama valfi + diyafram
Boyutlar (LxW)	125x75
Başvurular	For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required

VCBL-S6 125x75x110 S-360-15 TV+ME


Vakum alanı 145 x 145 mm olan vakum blokları monte edilmiş olarak teslim edilir.

Vakum alanı 125 x 75 mm, 120 x 50 mm ve 130 x 30 mm olan dar vakum blokları birkaç parçadan oluşur:

- Köpük sızdırmazlık çerçevesi ve O-ring dahil AP-S6 montajı
- Vantuz, vantuz plakası, dokunmatik valf ve NFC etiketi dahil
- Montaj ve vantuz ayrı olarak temin edilebilir

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası VCSP-O, köpük sızdırmazlık çerçevesi VCDR, dokunmatik valf TV, vakum kabı VCBL-S6-CUP, montaj AP-S6

Mevcut aksesuarlar: vakum plakası sünger kauçuk, konum algılama için anahtarlama kamları, konum algılama için mıknatıs

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	148.50 mm
Uzunluk L2	104.00 mm
Uzunluk L	125.00 mm
Genişlik B1	144.00 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	147.50 mm
Yükseklik H2	77.00 mm
Yükseklik H	110.00 mm
Yarıçap	33.0 mm

Tasarım verileri VCBL-S6 125x75x110 S-360-15 TV+ME



Art.-Nr.: 10.01.12.04453

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Başvurular	For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04453**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04453**

Typ		Artikelnummer
Vakum plakası (üst)	VCSP-O 125x75x17.9 ME-MOS TPE	10.01.12.04836
Anahtarlama kamerası	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
Aksesuarlar-bağlama sistemleri	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04453**

Typ		Artikelnummer
Suction plate (top)	VCSP-O 125x75x16.5 ME TPE	10.01.12.04766
Sızdırmazlık çerçevesi (alt)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Temas Valfi	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Aksesuarlar-bağlama sistemleri	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814

