

Art.-Nr.: 10.01.12.04457



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	75,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi + diaframma
Dimensione (lxl)	125x75
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori

VCBL-S6 125x75x75 S-360-15 TV+ME


I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.

I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	148,50 mm
Lunghezza L2	104,00 mm
Lunghezza L	125,00 mm
Larghezza B1	144,00 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H1	112,50 mm
Altezza H2	42,00 mm
Altezza H	75,00 mm
Raggio	33,0 mm

Dati di costruzione VCBL-S6 125x75x75 S-360-15 TV+ME



Art.-Nr.: 10.01.12.04457



Dati tecnici

Attributo	Valore
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04457



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04457

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x17.9 ME-MOS TPE	10.01.12.04836
Camma di contatto	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04457

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 ME TPE	10.01.12.04766
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814

