


Art.-Nr.: 10.01.14.00025

**Données techniques**

| Attribut   | Valeur    |
|------------|-----------|
| Longueur L | 300,00 mm |
| Largeur B  | 200,00 mm |
| Hauteur H  | 8,00 mm   |


ISAP-K1 300x200x8

La plaque d'adaptation ISAP-K1 est livrée montée. Le produit se compose de :

- Embase en acier
- Bouchons magnetiques pour la fermeture des ouvertures de vide
- Levier à main pour fixation mécanique sur la console

Pièces de rechange disponibles : bouchon magnetique

Accessoires disponibles : Mono-Base, bague intermédiaire, bloc ventouse

**Données de construction**

| Attribut   | Valeur    |
|------------|-----------|
| Longueur L | 300,00 mm |
| Largeur B  | 200,00 mm |
| Hauteur H  | 8,00 mm   |

Données de construction ISAP-K1 300x200x8


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.14.00025](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.14.00025)

Art.-Nr.: 10.01.14.00025

**Données techniques**

| Attribut     | Valeur   |
|--------------|----------|
| Poids propre | 2,050 kg |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.14.00025](http://www.schmalz.com/10.01.14.00025)

**Données de commande des accessoires 10.01.14.00025**

| Typ                           |                      | Artikelnummer  |
|-------------------------------|----------------------|----------------|
| Cup                           | ISCUP Cup 1 80x80x16 | 10.01.15.00209 |
| Cup                           | ISCUP Cup 2 80x40x16 | 10.01.15.00210 |
| Cup                           | ISCUP Cup 3 80x28x16 | 10.01.15.00211 |
| Cup                           | ISCUP Cup 1 80x80x30 | 10.01.15.00003 |
| Cup                           | ISCUP Cup 2 80x40x30 | 10.01.15.00004 |
| Cup                           | ISCUP Cup 3 80x28x30 | 10.01.15.00005 |
| Mono-Base                     | ISMB 80x80x26        | 10.01.15.00214 |
| Mono-Base                     | ISMB 80x80x61        | 10.01.15.00414 |
| Bague intermédiaire Innospann | ISZR-V 80x30         | 10.01.15.00248 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.14.00025**

| Typ                  |                   | Artikelnummer  |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Aimants d'obturation | ISMST 19-7 4ISMST | 10.01.14.00847 |

