

Art.-Nr.: 10.01.12.04628



## Dati tecnici

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Altezza H                                       | 50,00 mm                       |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi + diaframma |
| Dimensione (lxl)                                | 125x75                         |

VCBL-S6-CUP 125x75x50 TV+ME


I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.

I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione



## Dati di costruzione

|              |           |
|--------------|-----------|
| Lunghezza L1 | 135,00 mm |
| Lunghezza L  | 125,00 mm |
| Larghezza B1 | 129,00 mm |
| Larghezza B  | 75,00 mm  |
| Altezza H1   | 64,50 mm  |
| Altezza H2   | 42,00 mm  |
| Altezza H    | 50,00 mm  |
| Raggio       | 33,0 mm   |

Dati di costruzione VCBL-S6-CUP 125x75x50 TV+ME



Blocco di aspirazione

## VCBL-S6-CUP 125x75x50 TV+ME



Art.-Nr.: 10.01.12.04628



### Dati di ordinazione accessori 10.01.12.04628

| Typ                                |                               | Numero articolo |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Piastra di aspirazione (superiore) | VCSP-O 125x75x17.9 ME-MOS TPE | 10.01.12.04836  |



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04628

| Typ                                |                           | Numero articolo |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Piastra di aspirazione (superiore) | VCSP-O 125x75x16.5 ME TPE | 10.01.12.04766  |
| Valvola ad impulsi                 | TV D9 4.3                 | 10.01.12.02514  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04628](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04628)