


Art.-Nr.: 10.01.12.04693

**Données techniques**

| Attribut                                         | Valeur                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hauteur H                                        | 50,00 mm                             |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Réglage de la hauteur sans outillage |
| Allongement Z                                    | 9,00 mm                              |
| Dimension (Lxl)                                  | 170x135                              |
| Plage de serrage [mm]                            | 15,0 ... 85,0 mm                     |
| Forme                                            | RAPIDE                               |


VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85

Le bloc de serrage VCMC-K2-QUICK est livré complètement montée. Le produit consiste en :

- Plateau de bridage avec réglage rapide
- Corps en aluminium
- Montage du profil

Pièces de rechange disponibles : plateau de bridage

Accessoires disponibles : maintien mécanique, kit de conversion pour table de machine automatique, extension de la plage de bridage

**Données de construction**

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L              | 171,00 mm |
| Largeur B               | 133,00 mm |
| Hauteur H1              | 167,50 mm |
| Hauteur H2              | 30,00 mm  |
| Hauteur H               | 50,00 mm  |
| Diamètre extérieur D1   | 56,0 mm   |
| Espacement des trous X1 | 66,5 mm   |
| Espacement des trous X2 | 44,0 mm   |

Données de construction VCMC-K2-QUICK 170x135x50 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04693

**Données techniques**

| Attribut              | Valeur           |
|-----------------------|------------------|
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.04693](http://www.schmalz.com/10.01.12.04693)

**Données de commande des accessoires 10.01.12.04693**

| Typ                       |                               | Artikelnummer  |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rallonge à six pans creux | VRL-S M20x1x35                | 10.01.12.04374 |
| Unité de bridage          | KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2 | 10.01.12.04255 |
| Unité de bridage          | KLEM-EINH 69.5x35x12.5        | 10.01.12.04990 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04693**

| Typ                             |                           | Artikelnummer  |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| Cadre d'étanchéité (inférieure) | VCDR 166x113x6.6 VCSP     | 10.01.12.02191 |
| Fixage du disque                | SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC | 10.01.12.04688 |

