

Art.-Nr.: 10.01.12.04743



## Dati tecnici

| Attributo                                       | Valore                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Altezza H                                       | 125,00 mm                               |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Regolazione dell'altezza senza utensili |
| Freccia elastica Z                              | 10,00 mm                                |
| Dimensione (lxl)                                | 170x135                                 |
| Campo di tenuta [mm]                            | 10,0 ... 100,0 mm                       |
| Forma                                           | VELOCE                                  |


VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Il bloccaggio meccanico VCMC-K2-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Montaggio dello profilo

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio

Accessori disponibili: fissaggio meccanico, set di conversione per tavolo macchina automatico, prolunga della gamma di bloccaggio



## Dati di costruzione

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L         | 170,00 mm |
| Larghezza B         | 133,30 mm |
| Altezza H1          | 258,50 mm |
| Altezza H2          | 30,00 mm  |
| Altezza H           | 125,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 56,0 mm   |
| Griglia forata X1   | 66,5 mm   |
| Griglia forata X2   | 44,0 mm   |

Dati di costruzione VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04743

**Dati tecnici**

| Attributo            | Valore            |
|----------------------|-------------------|
| Campo di tenuta [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.12.04743](http://www.schmalz.com/10.01.12.04743)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04743**

| Typ                | Artikelnummer                            |
|--------------------|------------------------------------------|
| Unità di fissaggio | KLEM-EINH 69.5x35x12.5<br>10.01.12.04990 |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04743**

| Typ                         | Artikelnummer                            |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Bordi di tenuta (inferiore) | VCDR 166x113x6.6 VCSP<br>10.01.12.02191  |
| Pressione del disco         | SPAN-TELL 110 EXZ VCMC<br>10.01.12.04239 |

