

Art.-Nr.: 10.01.12.04746

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yükseklik H	85.00 mm
Ek fonksiyon vakum bloğu	Aletsiz yükseklik ayarı
Strok Z	9.00 mm
Boyutlar (LxW)	170x135
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm
Şekil	HIZLI


VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85

Mekanik kelepçe VCMC-K1-QUICK tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Hızlı ayarlı sıkıştırma disk
- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Mekanik sıkıştırma ile konsola monte edin

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma disk, sızdırmazlık çerçevesi, sıkıştırma ünitesi

Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması, sıkma ünitesi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	171.00 mm
Genişlik B	133.30 mm
Yükseklik H1	202.50 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	85.00 mm
Dış çap D1	56.0 mm
Delik aralığı X1	66.5 mm
Delik aralığı X2	44.0 mm

Tasarım verileri VCMC-K1-QUICK 170x135x85 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04746

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Sıkıştırma aralığı [mm]	15,0 ... 85,0 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04746**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.12.04746**

Typ		Artikelnummer
Altıgen ile uzatma	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374
Accessories-clamping systems	ZUB VCMC	10.01.12.04008
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.12.04746**

Typ		Artikelnummer
Sıkıştırma ünitesi	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688
Sealing frame (bottom)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04746