


Art.-Nr.: 10.01.12.05329

**Datos técnicos**

| Atributo                            | Valor               |
|-------------------------------------|---------------------|
| Altura H                            | 125,00 mm           |
| Disposición                         | enchufable 360°/15° |
| Función adicional ventosa de bloque | Válvula palpadora   |
| Dimensión (LxAn)                    | 128x60              |
| Forma                               | Heavy duty          |

VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV

La ventosa de bloque VCBL-K1-HD se suministra montada. El producto consta de:


- Placa de ventosa reemplazable con cordón hermetizante, disponible en varias dimensiones
- Cuerpo base de aluminio con bloqueo mecánico

Repuestos disponibles: cordón hermetizante, placa de ventosa

Accesorios disponibles: fijación

**Datos de diseño**

| Atributo    | Valor     |
|-------------|-----------|
| Longitud L1 | 170,00 mm |
| Longitud L  | 60,00 mm  |
| Anchura B1  | 128,00 mm |
| Anchura B   | 128,00 mm |
| Altura H1   | 132,00 mm |
| Altura H    | 125,00 mm |



Datos de diseño VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV



Ventosa de bloque

## VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05329



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.12.05329](http://www.schmalz.com/10.01.12.05329)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.12.05329

| Typ                         |                                  | Artikelnummer  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Placa de ventosa (superior) | VCSP-O 128x60x19.5 RB AL         | 10.01.12.05310 |
| Marco obturador (inferior)  | VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1         | 10.01.12.03629 |
| Junta tórica                | O-RING 50x2.5 NBR-70             | 10.07.08.00073 |
| Válvula palpadora           | TV D9 4.3                        | 10.01.12.02514 |
| Tornillo cilíndrico         | SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ       | 20.01.02.02003 |
| Unidad de sujeción          | KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1 | 10.01.12.04835 |
| Perfil hermetizante (metro) | DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR         | 10.07.04.00054 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05329](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05329)