

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]	5/7
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B	160.00 mm
Yükseklik H	16.00 mm
Izgara	50x50
için	Izgara masa sistemleri
Çalışma yüksekliği H (AH)	45.00 mm


AP-R-160x160x16-50x50

AP-R adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Alüminyumdan yapılmış ana gövde
- Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: vakum blokları

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	160.00 mm
Genişlik B	160.00 mm
Yükseklik H	16.00 mm

Tasarım verileri AP-R-160x160x16-50x50



Adaptör plakası

AP-R-160x160x16-50x50



Art.-Nr.: 10.01.15.00296



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00296



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.15.00296

Typ		Artikelnummer
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Vakum bloğu	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Vakum bloğu	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Vakum bloğu	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Vakum bloğu	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.15.00296

Typ		Artikelnummer
Sızdırmazlık çerçevesi	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00296