


Art.-Nr.: 10.01.15.00296



## 技術資料


| 属性                 | 価値           |
|--------------------|--------------|
| 推奨スロット幅×スロット深さ[mm] | 5/7          |
| グリッパーの長さ L         | 160.00 mm    |
| 幅B                 | 160.00 mm    |
| 高さ H               | 16.00 mm     |
| グリッド               | 50x50        |
| にとって               | グリッドテーブルシステム |
| 作業高さ H (AH)        | 45.00 mm     |

AP-R-160x160x16-50x50

アダプタプレート AP-Rは以下の製品で構成されます。

- アルミ製メインボディ
- 下部シールリング

スペアパーツ: シーリングフレーム  
 アクセサリ: 真空クランプブロック



## デザインデータ

| 属性         | 価値        |
|------------|-----------|
| グリッパーの長さ L | 160.00 mm |
| 幅B         | 160.00 mm |
| 高さ H       | 16.00 mm  |

デザインデータ AP-R-160x160x16-50x50



Art.-Nr.: 10.01.15.00296



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.15.00296](http://www.schmalz.co.jp/10.01.15.00296)



## データアクセサリを注文する 10.01.15.00296

| Typ        |                      | Artikelnummer  |
|------------|----------------------|----------------|
| 真空クランプブロック | VCBL-B 140x130x29 TV | 10.01.12.03165 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 125x75x29 TV  | 10.01.12.03166 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 120x50x29 TV  | 10.01.12.03167 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 130x30x29 TV  | 10.01.12.03168 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 140x130x48 TV | 10.01.12.03169 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 125x75x48 TV  | 10.01.12.03170 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 120x50x48 TV  | 10.01.12.03171 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 130x30x48 TV  | 10.01.12.03172 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 140x130x74 TV | 10.01.12.03173 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 125x75x74 TV  | 10.01.12.03174 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 120x50x74 TV  | 10.01.12.03175 |
| 真空クランプブロック | VCBL-B 130x30x74 TV  | 10.01.12.03176 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.15.00296

| Typ       |                           | Artikelnummer  |
|-----------|---------------------------|----------------|
| シーリングフレーム | ISDR 150x150x13.5 R 30/50 | 10.01.15.00352 |

