




SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Boyut	20.00
Bağlantı	G1/4-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Konektör üst parçası (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 3) - kalıplanmış sürtünme diski dahil



Tasarım verileri SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	23.70 mm
Nominal çap dn	5.10 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	21.8 mm
Çap Dmax(S)	26.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00101

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	5.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	20.00 N
Ağırlık	14.5 g
Yanal kuvvet	15.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	20.0 N
Cilt	1.550 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	0.0
Bağlantı	G1/4"-M
Ürün ailesi	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.19.00101

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.19.00101**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 045 G1/4-AG L
	10.01.06.02818

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.19.00101**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SAXM 20 ED-85 SC045
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 045 FDC-L
	10.01.19.00003
	10.01.06.02803

